

## 荷重たわみ曲線

Stress-Strain Curve

## ■ 試験サンプル Test Sample

SlimFlex CH-48EG

## ■ 試験方法 Test Method



規格 Standard : INOAC法 (JIS K 6254 : 2010基準)

INOAC method (Based on JIS K 6254 : 2010)

試験片寸法 Sample size : φ50 mm

圧縮速度 Compression speed : 1 mm/min

## ■ 試験結果 Test result



たわみ Strain [%]	0	10	20	25	30	40	50	60
圧縮荷重 Stress [MPa]	0.000	0.199	0.333	0.388	0.450	0.646	1.044	1.996

上記は全て代表値であり、保証値ではありません。

The figures all indicate representative values.