

荷重たわみ曲線

Stress-Strain Curve

■ 試験サンプル Test Sample

SlimFlex MX-48HF


■ 試験方法 Test Method

規格 Standard : INOAC法 (JIS K 6254 : 2010基準)
INOAC method (Based on JIS K 6254 : 2010)

試験片寸法 Sample size : φ50 mm

圧縮速度 Compression speed : 1 mm/min

■ 試験結果 Test result



たわみ Strain [%]	0	10	20	25	30	40	50
圧縮荷重 Stress [MPa]	0.00	0.54	1.15	1.38	1.59	1.97	2.50

上記は全て代表値であり、保証値ではありません。The figures all indicate representative values.