

荷重たわみ曲線

Stress-Strain Curve

■ 試験サンプル Test Sample

SlimFlex SR-S-40P



■ 試験方法 Test Method

規格 Standard : INOAC法 (JIS K 6254 : 2010基準)
INOAC method (Based on JIS K 6254 : 2010)

試験片寸法 Sample size : φ50 mm

圧縮速度 Compression speed : 1 mm/min

■ 試験結果 Test result



たわみ Strain [%]	0	10	20	25	30	40	50	60	70	80	90
圧縮荷重 Stress [MPa]	0.000	0.010	0.016	0.018	0.020	0.028	0.048	0.122	0.483	1.277	2.225

上記は全て代表値であり、保証値ではありません。

The figures all indicate representative values.