

## 荷重たわみ曲線 Stress-Strain Curve

### ■ 試験サンプル Test Sample

SlimFlex H-32



### ■ 試験方法 Test Method

規格 Standard : INOAC法 (JIS K 6251 : 2010基準)  
INOAC method(Based on JIS K 6251 : 2010)

試験片寸法 Sample size :  $\phi 50$  mm

圧縮速度 Compression speed : 1 mm/min

### ■ 試験結果 Test result



たわみ Strain [%]	0	10	20	25	30	40	50	60	70	80
圧縮荷重 Stress [MPa]	0.000	0.085	0.105	0.114	0.125	0.158	0.224	0.387	0.868	2.185

上記は全て代表値であり、保証値ではありません。

The figures all indicate representative values.