

荷重たわみ曲線

Stress-Strain Curve

■ 試験サンプル Test Sample

SlimFlex WP-32P



■ 試験方法 Test Method

規格 Standard : INOAC法 (JIS K 6254 : 2010基準)
INOAC method (Based on JIS K 6254 : 2010)

試験片寸法 Sample size : φ50 mm

圧縮速度 Compression speed : 1 mm/min

■ 試験結果 Test result



| たわみ Strain [%] | 0 | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 圧縮荷重 Stress [MPa] | 0.000 | 0.022 | 0.032 | 0.036 | 0.042 | 0.061 | 0.108 | 0.253 | 0.720 | 1.595 |

上記は全て代表値であり、保証値ではありません。

The figures all indicate representative values.